

# 太平洋 モルヒットエマルジョン



アクリル系ラテックス

本製品は、太平洋モルヒット・エコの専用吸水調整材としてご使用下さい。また、セメントモルタル混和用ポリマーディスパーション及び、セメントモルタル塗り用吸水調整材としてもご使用頂けます。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0308022
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造者等名称	太平洋マテリアル株式会社
問い合わせ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

## 特長

- 1 耐水性、耐アルカリ性に優れています。
- 2 凍結融解及び温冷繰り返しに対する抵抗性に優れているため、耐久性が向上します。
- 3 モルタルの付着力を向上させ、安定した接着力を保持します。
- 4 太平洋 SL、生 SL 用のプライマーとしても優れた効果を発揮し、表面精度を向上させます。

## 使用方法

### 1 太平洋モルヒット・エコ及びセメントモルタル塗り用吸水調整材として使用する場合

- 下地の状況に合わせて 5～8 倍に希釈して、刷毛、ブラシ、スプレーなどで均一に塗布して下さい。
- 造膜後、24 時間以内にモルタルを塗りつけて下さい。

### 2 モルタルに混入して使用する場合 (ポリマーセメントモルタルが調整できます。)

- セメント量の 10～20 重量 % を混入し、清水で軟度を調整しながら練り混ぜて下さい。尚、混入する場合は予め清水に希釈してお使い下さい。
- 練り混ぜ後の材料は、60 分（夏季は 40 分）以内に使用して下さい。

### 3 太平洋 SL、生 SL 用プライマーとして使用する場合

- プライマー塗布は SL 材打設の前日に行います。
- 下地清掃後、1 回目をモルヒットエマルジョンの 5 倍希釈液で塗布し十分に浸透させます。乾燥後 2 回目を 3 倍希釈液で塗布します。
- 希釈割合

塗布手順	モルヒットエマルジョン	水
1 回目塗布(5 倍液)	1	4
2 回目塗布(3 倍液)	1	2

- 標準施工面積 120m<sup>2</sup> / 18kg 缶  
(塗布量 150g / m<sup>2</sup>)
- モルヒットエマルジョン塗布後、踏み込まぬように注意し十分に乾燥させます。  
(通常 6 時間以上)

## 性能試験

### ■混入方法としての性能

JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスペーション及び再乳化形粉末樹脂)

試験項目	モルヒットエマルジョン	品質規格
曲げ強さ	8.4	8.0N/mm <sup>2</sup> 以上
圧縮強さ	24.9	24.0N/mm <sup>2</sup> 以上
接着強さ	2.16	1.0N/mm <sup>2</sup> 以上
吸水率	8.5	10.0% 以下
透水量	10	15g 以下
長さ変化率	0.046	0 ~ 0.15%

## 成分・性状

成分	アクリル系ラテックス
外 観	乳白色
全固形分	45%
P H	8
粘 度	100cps
比 重	1.02

※上記のデータは、当社で評価したものです。  
上記のデータは代表値であり、品質保証値では  
ございません。

## 貯蔵上の注意

- 直射日光の当たる場所を避け、3℃～40℃の状態でご保管下さい。なお、使い残しの場合は必ず密栓状態にて同様の条件で保管して下さい。
- 購入後、6カ月以内にご使用下さい。

## ⚠ 安全上の注意

- 太平洋モルヒットエマルジョンを誤飲した場合は、多量の水又は食塩水を飲ませて吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 太平洋モルヒットエマルジョンが皮膚に付着すると肌荒れを起こす場合がありますので、直ちに清水で十分に洗浄して下さい。
- 太平洋モルヒットエマルジョンが誤って目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗浄し医師の診断を受けて下さい。
- 廃液として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。



太平洋マテリアル株式会社

URL <http://www.taiheiyo-m.co.jp>

本 社 〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー15階  
営業本部 機能性材料営業部 ☎03-5832-5217

北海道支店 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西五丁目3 日本生命北門館ビル7階 ☎011-221-5855  
東北支店 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-1 大同生命仙台青葉ビル6階 ☎022-221-4511  
東京支店 〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー16階 ☎03-5832-5241  
中部支店 〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤三丁目1番18号 名古屋KSビル11階 ☎052-452-7141  
関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル4階 ☎06-7668-6001  
中国支店 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 三井生命広島駅前ビル ☎082-261-7191  
四国支店 〒760-0050 香川県高松市亀井町7-15 セントラルビル ☎087-833-5758  
九州支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル ☎092-781-5331

本製品の仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。